



Podporná čelusť pre grip vložky, pre T-Rex / Centro Gripp výkyvná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361207 125
GTIN	4250364401678
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Nosné čeluste slúžia na upínanie štandardných upínacích vložiek č. 361238; 361240; 361245; 361250 (nevhodné pre univerzálnu súpravu upínacích vložiek č. 361345 veľ. 125 a č. 361350 veľ. 125). Mobilná čelusť výkyvná na vyrovnanie nerovnoběžných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Pohyblivé čeluste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický opis

pre typ	125
Šírka čelustí b	165 mm
c	12 mm
c ₁	43,5 mm
Výška čelusti h	16 mm
Dĺžka čelustí l	79 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý	226 / 250 mm

Rozsah upínania minimálny guľatý	80 / 80 mm
Rozsah upínania maximálny štvorhran	185 / 247 mm
Rozsah upínania minimálny štvorhran	26 / 27 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
Druh produktu	Čeluste pre zverák