



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL, Rozsah merania: 65-80mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	80 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Rozmer A	0,5 mm
Rozsah merania	65 - 80 mm
Odčítanie	0,001 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75

484030 75