

**Prítlačná skrutka so závitom, Typ: 4X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

- **Zušľachtené, pozinkované, pasivované, pevnosť 8.8.**
- **Navulkanizovaný prítlačný diel odolný proti olejom (bez silikónu).**

Použitie:

Na ochranu citlivých obrobkov.

Technický opis

Výška Prítlačný kus	8 mm
Celková dĺžka	32 mm
Ø	11 mm
Veľkosť prítlačných skrutiek	M4×24 mm
Typ	6894
Druh produktu	Skrutka

