

**Nosná čelusť Uni-Gripset, pre T-Rex pevný, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361208 125
GTIN	4250364401937
Trieda položky	34A

Popis**Použitie:**

Nosné čelusti slúžia na uchytenie upínacích vložiek Gripp č. 361345 veľ. 125. Mobilná čelusť výkyvná na vyrovnanie nerovnoběžných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Pevné čeluste pre T-Rex č. 361202.

Technický opis

pre typ	125
Šírka čelustí b	165 mm
c	14 mm
c ₁	20 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka čelustí l	61 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý	160 mm
Rozsah upínania minimálny guľatý	100 mm
Rozsah upínania maximálny štvorhran	152 mm
Rozsah upínania minimálny štvorhran	0 mm

vhodné pre farebný kód	T-Rex
Druh produktu	Čeluste pre zverák