

**Čelusť 64 mm, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361222 125
GTIN	4250364400749
Trieda položky	34A

Popis**Použitie:**

Na upnutie malých až stredne veľkých obrobkov. Upínanie neopracovaných dielov je možné prostredníctvom 2 nastaviteľných upínacích nadstavcov. Hladké upínacie plochy, na upínanie vopred opracovaných obrobkov.

Vhodné pre:

Pohyblivé čeluste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický opis

Rozsah upínania S2	66 – 138 / – mm
Šírka čelustí b	96 mm
Šírka b ₁	64 mm
Rozsah upínania S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Výška čelusti h	45 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
n ₁	37 mm

Výška h ₂	14 mm
Dĺžka čeľustí I	79 mm
pre typ	125
Rozsah upínania S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Druh produktu	Čeľuste pre zverák