



## Rýchlopinka na strojné stoly, Typ: BS3N



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	377065 BS3N
GTIN	4008158018140
Trieda položky	37B

### Popis

#### Prevedenie:

**Plynule nastaviteľné, pevné alebo otočné. Typ BS – riešenie upínania ďalším napínaním upínacej páky a manipuláciou uvoľňovacej páky (upnutie sa potom ľahko uvoľní). Typ GRS – vonku uložené vreteno pre voľný prístup k pracovnému priestoru.**

#### Použitie:

Na všetkých strojových stoloch na rýchle a bezpečné upínanie a otváranie pri výrobe jednotlivých dielov.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Skrutka s cylindrickou hlavou podľa DIN 912, drážkové kamene č. 375315; 375320; 375325 podľa DIN 508.

### Technický opis

Vykladanie	120 mm
maximálna upínacia sila pri výške upínania 50 mm	5,5 kN
Výška upínania h	200 mm
Výška H	260 mm

Ø upevňovacieho otvoru	13 mm
Druh produktu	Rýchloupínač

## Príslušenstvo

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 28/M24	375325 28/M24
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 10/M8	375325 10/M8
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 18/M16	375325 18/M16
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 14	375315 14
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 12	375320 12
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 16	375320 16
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 16/M14	375325 16/M14
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 14/M12	375325 14/M12
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 18	375315 18
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 16	375315 16
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 20	375315 20
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 20/M18	375325 20/M18
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 6	375320 6
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 28	375320 28
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 24	375315 24
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 12/M10	375325 12/M10
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 10	375320 10
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 32	375315 32
	375325 22/M20

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit  
22/M20

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 8/ M6	375325 8/M6
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 36	375315 36
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 20	375320 20
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 6	375315 6
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 22	375315 22
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 8	375320 8
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 12	375315 12
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 24	375320 24
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 22	375320 22
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 14	375320 14
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 10	375315 10
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 28	375315 28
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 18	375320 18
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 8	375315 8