

 Mahr**Vnútorný mikrometer Micromar, Rozsah merania: 50-60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428900 50-60
GTIN	4059192010669
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojku. Samostrediaca meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	79 mm
Rozmer A	0 mm
Hĺbka merania s predĺžením	229 mm
Rozsah merania	50 - 60 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu

3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100

022500 100

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55

484030 55