

**Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 12-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od  $\varnothing$  12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediaci meracia hlava s 3 meracími čelustami (od  $\varnothing$  12 HM).

**Rozsah balenia:**

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Rozsah merania	12 - 16 mm
$\varnothing$ nastavovacieho krúžku	16 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Rozmer A	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

### Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

### Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 13	484030 13
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 12-20	428993 12-20
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15	484030 15
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14