

**HOLEX****Ocelové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s členením na zadnej strane, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	461805 300
GTIN	4045197234933
Trieda položky	42G

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z **nehrdzavejúcej** pružinovej ocele. Čisté, elektrolyticky nanášané, čierne delenie a čísla s hladkým povrchom. Dobré čitateľné. Zaoblené hrany na ochranu pred poraneniami. Horný okraj s mierkou v ½ mm. Spodný okraj s mierkou v 1 mm. S dodatočnou stupnicou na zadnej strane.

**Technický opis**

Dĺžka	300 mm
Prierez Hrúbka	0,5 mm
Prierez Šírka	13 mm
Kalibrácia	F8
Norma	EG II
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Pravítko

**Služby**

Kalibrácia Ocelové meradlo maximálna dĺžka 500	026200 500
--	------------