

Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 125-150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	297 mm
Rozmer A	19,6 mm
Rozsah merania	125 - 150 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Štandardná hĺbka merania	147 mm
Celková dĺžka	249 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,01 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125	484030 125
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 140	484030 140
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150