



## Výkyvná čelust' mobilná, pre typ: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361660 125
GTIN	4250364400916
Trieda položky	34A

### Popis

**Prevedenie:**

Pohyblivá čelust' – jednostranné s ryhovaním.

**Použitie:**

- Na upínanie neparalelných obrobkov.
- Na uchytenie stupňovitých líšt č. 361950; 361960; 361970.

**Materiál:**

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

**Vhodné pre:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

### Technický opis

Šírka čelustí b	124,4 mm
Výška čelusti h	39,5 mm
Dĺžka čelustí l	84 mm
pre typ	125
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC

vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	Duo Plus
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
Druh produktu	Čeluste pre zverák