

**Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380820 6
GTIN	4045197311016
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

- **Oceľovo-mosadzné spojenie.**
- **Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.**
- **Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.**
- **Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.**
- **Výšková tolerancia $\pm 0,5$ mm.**

Použitie:

- **Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacím doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.**
- **Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.**

Technický opis

Šírka	62 mm
Smerovanie pólov	pozdlžny
Dĺžka	90 mm
Výška	33 mm
Hmotnosť	0,8 kg
Prevedenie	rovná

Druh produktu

Lamelový blok