

**Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380820 8
GTIN	4045197311030
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

- Ocelovo-mosadzné spojenie.
- Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.
- Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.
- Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.
- Výšková tolerancia $\pm 0,5$ mm.

Použitie:

- Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacími doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.
- Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.

Technický opis

Hmotnosť	1 kg
Smerovanie pólov	pozdlžny
Dĺžka	100 mm
Šírka	50 mm
Výška	40 mm
Prevedenie	Prizma

Druh produktu

Lamelový blok