

**Digitálne posuvné meradlo ABS s meracími hrotmi, Rozsah merania: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415621 750
GTIN	4045197829931
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo s **absolútnou stupnicou**, nulovanie nie je potrebné. **Veľký displej s vysokým kontrastom**. Elektronika sa vypne automaticky po 5 minútach. Zapínanie jednoduchým posunutím. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S robustným kovovým krytom.:

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,0005 palec
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,07 mm
Norma	ISO 13385

Meracie hroty	áno
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000

Príslušenstvo

Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032