



Zvinovací meter z nehrdzavejúcej ocele v obale, Dĺžka pásu: 50m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	463050 50
GTIN	4007368105138
Trieda položky	46M

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.

Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Nehrdzavejúce ocelové meracie pásmo z tvrdenej chrómniklovej ocele, transparentne lakované vypaľovaním. Stupnica tlačaná s dobre čitateľnými číslicami a členením. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. S členením v cm (prvých 20 cm s milimetrovým členením).

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Obal Dĺžka	210 mm
Obal Šírka	175 mm
Obal Výška	32 mm

Šírka pásu	13 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	50 m
Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------