



Zvinovací meter zo sklenených vlákien v ráme, Dĺžka pásu: 30m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465500 30
GTIN	4007368020592
Trieda položky	46M

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

Meracie pásmo zo sklenených vlákien. Extrémne odolné proti zalomeniu **a flexibilné**, odolné proti poveternostným vplyvom a proti mnohým chemikáliám. **Elektricky nevodivé**. Dobrá čitateľnosť. S centimetrovým členením.

Veľ. 30 vo V-ráme.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka pásu	13 mm
Rám Šírka	150 mm
Celková dĺžka	310 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	30 m

Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------