

**Mitutoyo****Súprava digitálnych trojbodových vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania: 6-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429260 6-12
GTIN	4946368636719
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

**3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic** na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**.

**Výhoda:**

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

**Funkcia:**

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

**Rozsah balenia:**

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429250, kontrolné krúžky.

## Technický opis

Rozsah merania	6 - 12 mm
Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích hláv	3
Ø nastavovacieho krúžku	8 / 10 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,001 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-12	020550 6-12
--------------------------------------------------------------	-------------

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 1/100	429010 1/100
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Vysielač Typ S1	498966 S1
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975