

Mitutoyo**Digitálny trojbodový interný merací prístroj, Rozsah merania: 20-25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 429250 20-25 |
| GTIN | 4946368636511 |
| Trieda položky | 44A |

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**. Meracie plochy z kalenej ocele potiahnutej titánom.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkcia:

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel Digimatic č. 497080, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Náhradný diel:

Náhradná meracia hlava č. 429252.

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------------|
| Odčítanie | 0,001 mm |
| Rozsah merania | 20 - 25 mm |
| Štandardná hĺbka merania | 59 mm |
| Rozmer A | 0,3 mm |
| Hĺbka merania s predĺžením | 209 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | Výrobná norma |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika | digitálna |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | B6 |
| Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200 | 022510 200 |
| Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50 | 022500 50 |

Príslušenstvo

| | |
|----------------------------|-------------|
| Pripojovací kábel Typ USB2 | 497080 USB2 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|--|--------------|
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 23 | 484030 23 |
| Vysielač Typ S1 | 498966 S1 |
| Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150 | 429010 3/150 |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357 | 081560 357 |
| Pripojovací kábel Typ D1 | 497080 D1 |
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ | 498965 |
| Pripojovací kábel Typ D2 | 497080 D2 |