

Mitutoyo**Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 6-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.****Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.**

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12 – 25 sú meracie plochy z tvrdennej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429110, nastavovacie krúžky.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	8 / 10 mm
Rozsah merania	6 - 12 mm
Počet meracích skrutiek	3

Počet nastavovacích krúžkov	2
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-12	020550 6-12
--	-------------

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 1/100	429010 1/100
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Vysielač Typ S16E	498966 S16E