

## Mitutoyo

### Súprava digitálnych trojbodových vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania: 12-25mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Trieda položky	44A

#### Popis

##### Prevedenie:

**3-bodové interné rýchle meracie zariadenia** Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**.

##### Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

##### Funkcia:

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

##### Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429250, kontrolné krúžky.

## Technický opis

Počet meracích hláv	3
Počet nastavovacích krúžkov	2
Rozsah merania	12 - 25 mm
Ø nastavovacieho krúžku	16 / 20 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 / 0,006 mm
Odčítanie	0,001 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 12-25	020550 12-25
---	--------------

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Vysielač Typ S1	498966 S1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 23	484030 23
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975