

**Mitutoyo****Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.**

**Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.**

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

**Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12 – 25 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429110, nastavovacie krúžky.

**Technický opis**

Rozsah merania	50 - 75 mm
Ø nastavovacieho krúžku	62 mm
Počet meracích skrutiek	2

Počet nastavovacích krúžkov	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-75	020550 50-75
---	--------------

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70