



## Zvinovací meter z nehrdzavejúcej ocele v obale, Dĺžka pásu: 10m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	463050 10
GTIN	4007368110163
Trieda položky	46M

### Popis

**Prevedenie:**

**Puzdro:** Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnuou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

**Rám:** Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.

**Pásmo:** Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

**Nehrdzavejúce ocelové meracie pásmo** z tvrdenej chrómniklovej ocele, transparentne lakované vypaľovaním. Stupnica tlačaná s dobre čitateľnými číslicami a členením. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. S členením v cm (prvých 20 cm s milimetrovým členením).

**Upozornenie:**

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

### Technický opis

Obal Dĺžka	138 mm
Obal Šírka	115 mm
Šírka pásu	13 mm

Obal Výška	32 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	10 m
Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

### Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 10	026240 10
--	-----------