

BMI**Zvinovací meter z nehrdzavejúcej ocele v ráme, Dĺžka pásu: 50m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	464850 50
GTIN	4007368018575
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnuou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Nehrdzavejúce ocelové meracie pásmo z tvrdenej chrómniklovej ocele, transparentne lakované vypaľovaním. Stupnica tlačaná s dobre čitateľnými číslicami a členením. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. S členením v cm (prvých 20 cm s milimetrovým členením).

Veľ. 20 a 30 v rovnom ráme, veľ. 50 v ráme tvaru V.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Celková dĺžka	310 mm
Šírka pásu	13 mm
Rám Šírka	150 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	50 m

Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------