

Mitutoyo**Digitálny vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429110 100-125
GTIN	2050001062222
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.

Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12–16 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou vrstvou pre dlhú životnosť.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Do rozsahu merania 300 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Rozmer A	12,4 mm
Štandardná hĺbka merania	151 mm
Hĺbka merania s predĺžením	301 mm
Rozsah merania	100 - 125 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm

Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125	484030 125
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357

Vysielač Typ S16E

498966 S16E

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110

484030 110