

**Mitutoyo****Digitálny trojbodový interný merací prístroj, Rozsah merania: 8-10mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 429250 8-10   |
| GTIN             | 4946368636429 |
| Trieda položky   | 44A           |

## Popis

### Prevedenie:

**3-bodové interné rýchle meracie zariadenia** Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**. Meracie plochy z tvrdokovu potiahnutého titánom.

### Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

### Funkcia:

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel Digimatic č. 497080, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

### Náhradný diel:

Náhradná meracia hlava č. 429252.

## Technický opis

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Rozsah merania                         | 8 - 10 mm                            |
| Rozmer A                               | 2 mm                                 |
| Odčítanie                              | 0,001 mm                             |
| Hĺbka merania s predĺžením             | 183 mm                               |
| Štandardná hĺbka merania               | 83 mm                                |
| Najväčšia prípustná chyba              | 0,005 mm                             |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357                           |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1                                    |
| Zásobovanie energiou                   | Prevádzka s batériami                |
| Norma                                  | Výrobná norma                        |
| Rozhranie                              | Rozhranie Digimatic                  |
| Poistka nameranej hodnoty              | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika                       | digitálna                            |
| Skúšobný protokol                      | Skúšobný protokol výrobcu            |
| Balenie                                | stabilný box                         |
| Kalibrácia                             | B6                                   |
| Druh produktu                          | 3-bodový vnútorný merací prístroj    |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20        | 022500 20  |
| Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200 | 022510 200 |

## Príslušenstvo

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Vysielač Typ S1 | 498966 S1 |
|-----------------|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975       |
| Pripojovací kábel Typ D1                                 | 497080 D1    |
| Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 1/100             | 429010 1/100 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9         | 484030 9     |
| Pripojovací kábel Typ USB2                               | 497080 USB2  |
| Pripojovací kábel Typ D2                                 | 497080 D2    |
| Náhradná meracia hlava Rozsah merania 8-10               | 429252 8-10  |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357     | 081560 357   |
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ                    | 498965       |