

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo – AKCIA IP67 i-wi s okrúhlym hĺbkomerom,  
Rozsah merania: 150START****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	402736 150START
GTIN	4059192064365
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Funkcie:** ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (ukladanie meraných hodnôt), RESET (vynulovanie ukazovateľa), PRESET (prednastavenie mierky), mm/inch, Reference-System, funkcia LOCK (blokovanie klávesnice), DATA (prenos dát)

- **Integrovaný rádiový vysielateľ**
- **Okamžite pripravený na meranie vďaka Reference-System**
- **Výborná odolnosť proti prachu, chladu a mazivám: Stupeň ochrany krytom IP67**
- **Elektrické napájanie: Batéria, prevádzková doba cca 3 roky (pri aktivovanom rádiovom signáli cca 0,5 roka)**
- **Lapované vodiace dráhy**
- **Posúvač a lišta tvrdené, nehrdzavejúce**

**Prevedenie reklamného textu:**

Veľký displej LCD s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi. Odolný voči prachu a vlhkosti. Čas prevádzky cca 3 roky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. i-wi rádiový prijímač č. 498912.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

**Upozornenie:**

Odteraz dostanete softvér MarCom Professional 5.2 zadarmo k stiahnutiu na stránke

**[www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom)**

## Technický opis

Odčítanie	0,0005 palec
Prevádzková doba	3 roky
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer	Ø 1,5
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Automatické odpojenie	áno
Rozsah merania	0 - 150 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Norma	DIN 862
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hĺbkomer dostupný	áno
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	1 ks CR2032
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo  
maximálny rozsah merania 200

021000 200

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné  
meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200