

**Mitutoyo****Posuvné meradlo, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412101 150
GTIN	4946368110165
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Meracie plochy jemne brúsené.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Rozsah merania	150 mm
Členenie	1/128 palec
Členenie	1/20 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Balenie	Puzdro
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Dĺžka Krížové hroty	17 mm
Odčítanie	0,05 mm
Norma	ISO 13385

Hmotnosť	143 g
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Stupnica chrómovaná	áno
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Vedenie	Zvýšené vodiace dráhy
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120