

PLANOLITH**Vodiaca a napínacia T-drážková lišta vrátane montáže, pre dĺžku dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431700 1000
GTIN	2050001039101
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Z nízko deformačnej špeciálnej ocele, povrch antireflexne matne chrómovaný, s doskou z tvrdej horniny tak spojená, že sa nemôže uvoľniť, ani sa proti nej nijako zmeniť.

Presnosť:

0,01 mm/1 000 mm, vyhotovenie B. Vodiaca a upínacia T-drážka, brúsená. Menovitý rozmer 14 mm je iba približný rozmer, príslušenstvo ako koníky a podobne sa presne prispôbí tomuto rozmeru.

Upozornenie:

Pri objednávke zadajte polohu T-drážkovej lišty na povrchu a dbajte na potrebnú minimálnu hrúbku dosky z tvrdej horniny. Pri krížiacich sa a čelných T-drážkach cena na vyžiadanie.

Technický opis

pre dĺžku dosky	1000 mm
Minimálna hrúbka Doska z tvrdého kameňa	140 mm
Druh produktu	Vodiaca lišta