

STABILA **Vodováha z ľahkého kovu Profil R, Dĺžka: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467405 1000
GTIN	4005069183738
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Hliníkový R profil odolný proti skrúteniu pre najnáročnejšie použitia.

- **Vysoká ochrana proti nakláňaniu počas meracieho procesu vďaka extra širokej meracej ploche (4 cm).**
- **Označenie/rezanie po celej profilovej dĺžke bez odsadení pomocou troch vodiacich rysovacích hrán. Priebežný mostík horizontálnou libelou.**
- **Držadlo s drážkou na prsty po celej dĺžke.**
- **Odoberateľné koncové krytky tlmiace nárazy s patentovanými protišmykovými zarážkami. S dvomi povrchovo upravenými meracími plochami, dvomi vertikálnymi libelami a jednou horizontálnou libelou.**

Technický opis

Dĺžka	1000 mm
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu	0,5 mm/m
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe	0,5 mm/m
Druh produktu	Vodováha