

**PLANOLITH****Vodiaca a napínacia T-drážková lišta vrátane montáže, pre dĺžku dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431700 1500
GTIN	2050001039125
Trieda položky	46H

**Popis****Prevedenie:**

Z nízko deformačnej špeciálnej ocele, povrch antireflexne matne chrómovaný, s doskou z tvrdej horniny tak spojená, že sa nemôže uvoľniť, ani sa proti nej nijako zmeniť.

**Presnosť:**

0,01 mm/1 000 mm, vyhotovenie B. Vodiaca a upínacia T-drážka, brúsená. Menovitý rozmer 14 mm je iba približný rozmer, príslušenstvo ako koníky a podobne sa presne prispôbi tomuto rozmeru.

**Upozornenie:**

Pri objednávke zadajte polohu T-drážkovej lišty na povrchu a dbajte na potrebnú minimálnu hrúbku dosky z tvrdej horniny. Pri krížiacich sa a čelných T-drážkach cena na vyžiadanie.

**Technický opis**

pre dĺžku dosky	1500 mm
Minimálna hrúbka Doska z tvrdého kameňa	190 mm
Druh produktu	Vodiaca lišta