

**Zverák na brúsenie a kontrolu so závitovým vretenom, Šírka čelustí A: 70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363250 70
GTIN	4045197295804
Trieda položky	32K

**Popis****Prevedenie:**

Zabrúsená prizma.

Celá z ocele; tvrdená a **brúsená zo všetkých strán** pre 4-stranné obrábanie.

**So závitovým vretenom.** S horizontálnym hranolom.

**Použitie:**

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.**

**Presnosť:**

V rámci **0,005 mm/100 mm.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane stabilného **puzdra.**

**Technický opis**

Výška základného telesa G	32 mm
maximálny rozsah upínania b	80 mm
Celková dĺžka a	160 mm
Hmotnosť	3 kg
Šírka čelustí A	70 mm
Výška čelusti C	30 mm
Celková šírka B	70 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu

