



Degussit oxidový keramický jemný brúsny pilník, Štvorhran, Dĺžka × šírka (stupeň jemnosti): 120X13M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558955 120X13M
GTIN	4045197407290
Trieda položky	53D

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.

Jemný **pilník** zo spekaného rubína v zrnitosti: **stredné (M)** (Ra cca 10 μ, zodpovedá približne zrnitosti 600).

Použitie:

Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Zrnitosť	600
Šírka	13 mm
Dĺžka	120 mm
Brusivo	Spekaný rubín
Tvar	Štvorhran
Druh produktu	Obťahovací pilník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		