



Diamantový tvarový pilník, 150 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529650 12
GTIN	4007220017067
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Forma podobná č. 528050, avšak na obidvoch koncoch posypané diamantovým práškom jednotnej zrnitosti.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce foriem z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**.
Pilníkovanie s **malým prítlakom**.

Technický opis

Popis tvaru	jazyčkový, zahnutý
Prierez s obsadením	3,7×2 mm
Dĺžka obloženia	25 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Zrnitosť	D126
Celková dĺžka	150 mm
Druh produktu	Ryhovaný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		

Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
Karbid volfrámu (HM)	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Kameň	podmienene vhodný