



Oxidový keramický honovací kameň Degussit stredný (M), Dĺžka×šírka: 100X25



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Trieda položky	53D

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.

Jemné **brúsne kamene** zo spekaného rubína v zrnitosti:

stredné (M) (Ra cca 10 μ , zodpovedá približne zrnitosti 600).

Použitie:

Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.

Technický opis

Výška	10 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Šírka	25 mm
Zrnitosť	600
Dĺžka	100 mm
Brusivo	Oxid hlinitý - keramika
Druh produktu	Obťahovací kameň

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		