



## Degussit oxidový keramický jemný brúsny pilník, Štvorhran, Dĺžka × šírka (stupeň jemnosti): 100X6F



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558955 100X6F
GTIN	4045197407269
Trieda položky	53D

### Popis

#### Prevedenie:

Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.

Jemný **pilník** zo spekaného rubína v zrnitosti: **jemné (F)** (Ra cca 1  $\mu$ , zodpovedá približne zrnitosti 2000).

#### Použitie:

Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.

### Technický opis

Šírka	6 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Dĺžka	100 mm
Zrnitosť	2000
Brusivo	Spekaný rubín
Tvar	Štvorhran
Druh produktu	Obťahovací pilník

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		