



## Hrubovací brúsny kotúč Basic\* „2 in 1“, Ø kotúčexšírka kotúča: 178X6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560600 178X6
GTIN	9003172228631
Trieda položky	53T

### Popis

#### Prevedenie:

Univerzálne hrubovacie brúsne kotúče pre ploché a hranové brúsenie na **INOX a oceli**.

**Špecifikácia: A30Q-BF.**

### Technický opis

Šírka kotúča	6 mm
Ø otvora	22,23 mm
maximálne otáčky	8500 min <sup>-1</sup>
Ø kotúčov	178 mm
Skratka pre brúsivo	A
Špecifikácia	A30-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň

optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		