

**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WP
Typ	CA515
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie