

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 390 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Typ	CA515
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie