

**Brúsna manžeta (CER) zrno 40 hrubý, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 45X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553790 45X30
GTIN	4027497456208
Trieda položky	53L

**Popis****Prevedenie:**

**Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach.** Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou príľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.

**Keramické zrno (CER).****Použitie:**

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

**Vhodné pre:**

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

**Technický opis**

Zrnitosť	40
Šírka objímky	30 mm

Ø objímky	45 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Keramické zrno
Skratka pre brúsivo	Keramika
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Brúsne puzdro

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava  
Ø x dĺžka hlavy 45X30

553600 45X30