

**HOLEX****Brúsna manžeta (ZA) zrno 36 hrubý, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 45X30mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 553760 45X30  |
| GTIN             | 4045197240491 |
| Trieda položky   | 52E           |

## Popis

### Prevedenie:

**Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach.** Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.

### Zirkónový korund (ZA).

### Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

### Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

## Technický opis

|               |       |
|---------------|-------|
| Ø objímky     | 45 mm |
| Zrnitosť      | 36    |
| Šírka objímky | 30 mm |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Stupeň jemnosti     | hrubý            |
| Brusivo             | Zirkónový korund |
| Skratka pre brusivo | ZA               |
| Tvar objímky        | valcové          |
| Druh produktu       | Brúsne puzdro    |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

### Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava  
Ø × dĺžka hlavy 45X30

553600 45X30