

HOLEX**Brúsna manžeta (ZA) zrno 36 hrubý, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 60X30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553760 60X30
GTIN	4045197240507
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.

Zirkónový korund (ZA).

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Technický opis

Zrinitosť	36
Ø objímky	60 mm
Šírka objímky	30 mm

Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Zirkónový korund
Skratka pre brúsivo	ZA
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava
Ø × dĺžka hlavy 60X30

553600 60X30