

HOLEX**Kuželové brúsne puzdro (A) zrno 150 jemná, veľkosť puzdra -Ø× šírka puzdra: 20X63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 553870 20X63 |
| GTIN | 4045197240613 |
| Trieda položky | 52E |

Popis**Prevedenie:**

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna.

Normálny korund (A) pre univerzálne brúsne práce.

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

Technický opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Šírka objímky | 63 mm |
| Zrornosť | 150 |
| najväčší Ø objímky | 20 mm |
| Stupeň jemnosti | jemná |
| Brusivo | Normálny korund |

| | |
|---------------------|---------------|
| Skratka pre brúsivo | A |
| Tvar objímky | kónické |
| Druh produktu | Brúsne puzdro |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Príslušenstvo

Drážkovaný držiak brúsneho puzdra, kuželový hriadeľ Ø 6 mm najväčšie Ø x dĺžka hlavy 20X63

553830 20X63