



Deliaci kotúč Basic* „2 in 1“, Ø kotúčov: 178mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 563600 178 |
| GTIN | 9003172230009 |
| Trieda položky | 53T |

Popis

Prevedenie:

Univerzálne rezacie kotúče na rezanie profilov, rúr atď. **Špecifikácia A30BF.**

Technický opis

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Šírka kotúča | 3 mm |
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Popis tvaru | rovný |
| maximálne otáčky | 8500 min ⁻¹ |
| Špecifikácia | A30BF |
| Ø kotúčov | 178 mm |
| pre hrúbky materiálu | 9 - 15 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň |
| optimalizované pre materiál | INOX |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |