



Deliaci kotúč Basic* „2 in 1“, Ø kotúčov: 230mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563600 230
GTIN	9003172410043
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Univerzálne rezacie kotúče na rezanie profilov, rúr atď. **Špecifikácia A30BF.**

Technický opis

Šírka kotúča	2 mm
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Popis tvaru	rovný
Ø otvora	22,23 mm
Špecifikácia	A30BF
Ø kotúčov	230 mm
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		