

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 2
Dĺžka hlavy L ₁	37 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Skrutka klinku	259018 7
Veľkosť doštičiek	15 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Klinok	259015 8
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 2525M15
Podložka	259031 28
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Klinok Typ 8	259015 8
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Podložka Typ 28	259031 28
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500