



Deliaci kotúč Basic* EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563650 125
GTIN	9003172409733
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Univerzálne rezacie kotúče na príležitostné rezanie profilov, rúr atď.

Špecifikácia:

A60BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	rovný
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Šírka kotúča	1 mm
Špecifikácia	A60BF
Ø kotúčov	125 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		