

Garant**LOEU 130708 TR-M, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215131 ST900
GTIN	4045197866844
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D/a_p = 10 \text{ mm}$

Technický opis

Typ	ST900
Posuv f_z	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOEU 130708 TR-M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	255	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		