

**Komfortné ochranné okuliare SecureFit™ 400, Odtieň skla okuliarov: I/O****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	096205 I/O
GTIN	4054596052796
Trieda položky	04M

Popis**Prevedenie:**

Veľmi flexibilné ochranné okuliare v športovom štýle sa so svojimi **19 g radia** k najľahším okuliarom vo svojej triede. Vďaka **špeciálnej technológii rozloženia tlaku na stranice** sa stranice dokonale prispôbia tvaru hlavy a znižujú tlak na uši. Inovatívna konštrukcia zaisťuje pohodlné usadenie a podstatne zvyšuje prijateľnosť nosenia. Komfort nosenia ďalej umocňujú **nastaviteľné nosné vankúšiky** aj mätko **polstrované konce straníc**. Vďaka úzkej konštrukcii je možné tieto okuliare taktiež ľahko kombinovať s ďalšími OOPP. S **reflexným zorníkom** vhodným na **slnečné svetlo bez prílišného stmavnutia** (striedavé práce v interiéri a exteriéri).

Prevedenie reklamného textu:

- **Vynikajúce prispôsobenie akémukoľvek tvaru hlavy.**
- **Bezpečné uchytienie aj pri intenzívnych pohyboch.**

Norma:

EN 166 S **reflexným zorníkom** vhodným na **slnečné svetlo bez prílišného stmavnutia** (striedavé práce v interiéri a exteriéri).

Technický opis

Materiál kotúča	polykarbonát
Hmotnosť	19 g
Označenie diskov	5-1,7 3M 1 FT
UV ochrana	Štandardná
Séria	SecureFit™

Označenie rámu	3M EN166 FT CE
Vlastnosť rámu	Polstrované obrúčky
Vlastnosť rámu	Nastaviteľné sedlá
Druh produktu	Ochranné okuliare

Príslušenstvo

Úložný box	096910
Puzdro na okuliare Typ	096930
Držiak na stenuna vlhčené čistiace utierky	096691