

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka podložky	259025 3
Skrutka pre čelusť	259021 4
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 39
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Výška upínania L_2	31 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Upínacia príložka	259038 4
Držiak ISO-kód	A32S MVUNR/L 16
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Podložka Typ 39	259031 39
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500