

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/22mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka klinku	259018 2
Držiak ISO-kód	A40T PTFNR/L 22
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Klinok	259015 2
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Súprava pružín	259044 2
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Výška upínania L ₂	38,5 mm
Veľkosť doštičiek	22 mm
Podložka	259031 10
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 2204..
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Klinok Typ 2	259015 2
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 10	259031 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500